

Hobeln

Hobel HL 850

Der Einzige für grenzenloses Falzen.

Randnahes Hobeln und Falzen: Bei herkömmlichen Elektrohobeln ist die Falztiefe begrenzt und Sie müssen immer nacharbeiten. Der HL 850 erspart Ihnen diesen Aufwand. Durch die patentierte, einseitige Lagerung des Hobelkopfes arbeiten Sie bündig und mit unbegrenzter Falztiefe.




Absaugung.

Kein nachträglicher Reinigungsaufwand durch Spanabsaugung, frei wählbar links oder rechts.



Einziehbare Schutzklappe.

Zum randnahen Hobeln lässt sich die Schutzklappe einziehen. Der Hebel ist bequem und ohne Umgreifen zu erreichen.




Stufenlose Spantiefenverstellung.

Der handliche Drehknopf sorgt für eine präzise Einstellung der Spantiefe.



Spiralmesser mit ziehendem Schnitt.

Immer ein glattes Hobelbild ohne „Rattermarken“ – durch das einzigartige Spiralmesser.



Unbegrenzte Falztiefe.

Die einseitige Lagerung des Hobelkopfes ermöglicht randnahes Hobeln – und unbegrenzt tiefes Falzen.



Schneller Messerwechsel.

Drei Schrauben lösen, Messer wechseln, wieder anziehen – das war's. Das Messer ist automatisch justiert.



Lieferumfang

Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Bedienungswerkzeug, im SYSTEMER SYS 3 T-LOC

HL 850 EB-Plus

Bestell-Nr.

574550

Zubehör siehe Seite 168

Lässt keine Wünsche offen.



Kein Rand zu nah, kein Falz zu tief.

Wo Sie bei anderen Hobeln von Hand nacharbeiten müssen, kommen Sie mit dem HL 850 endlos in die Tiefe. Weil der Hobelkopf bündig mit dem Gehäuse abschließt, können Sie die volle Falzbreite hobeln.



Präzise anfasen.

Die 90° V-Nut in der Hobelsohle bewirkt, dass der HL 850 beim Anfasen von Brettern und Balken wie auf einer Schiene gleitet – und deshalb weniger abrutscht oder verläuft.



Leicht zu führen. Leicht zu bedienen.

Dass dieser Hobel ergonomisch durchdacht und ausgereift ist, spüren Sie sofort, wenn Sie ihn in die Hand nehmen. Alle Bedienelemente lassen sich ohne Veränderung der Griffposition erreichen.



Strukturieren von Oberflächen.

Fein, grob oder rustikale Welle. Zum Strukturieren wird der Hobelkopf mit einem Handgriff ausgewechselt. Alle drei Rustikal-Hobelköpfe liefern exzellente Arbeitsergebnisse. Einfacher können Sie zu ansprechenden, lebendigen Holzoberflächen kaum kommen.



Fixiert – und fertig.

Mit der Stationäreinrichtung führen Sie das Werkstück bequem über den Hobel. Das erleichtert Falz- und Abrichtarbeiten und erhöht die Präzision. Mit dem Winkelanschlag können Sie in jedem Winkel zwischen 90° und 45° fassen.

Technische Daten	
Leistungsaufnahme	850 W
Drehzahl der Hobelwelle	11000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0-3,5 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 mm
Geräusch im Leerlauf	79 dB(A)
Gewicht	3,9 kg

■ = mit Electronic

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


15

16

17

Hobeln

Systemübersicht und Zubehör



Zubehör für Einhandhobel EHL 65 und Hobel HL 850

Produkt	Erläuterung	Bestell-Nr.
① Hobelkopf HK 82 SD	Standard-Ausführung, mit HW-Spiralmesser HW 82 SD, SB-verpackt	484520
② Hobelkopf HK 82 RF	Rustikal-Ausführung fein, mit HS-Spiralmesser HS 82 RF, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	484521
③ Hobelkopf HK 82 RG	Rustikal-Ausführung grob, mit HS-Spiralmesser HS 82 RG, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	484522
④ Hobelkopf HK 82 RW	Rustikal-Ausführung Welle, mit HS-Spiralmesser HS 82 RW, Tiefenbegrenzung, SB-verpackt	485331
⑤ Spiralmesser HW 82 SD	für Hobelkopf HK 82 SD, HW-Standard-Ausführung, SB-verpackt	484515
Spiralmesser HS 82 RF	für Hobelkopf HK 82 RF, HS-Rustikal-Ausführung fein, SB-verpackt	484518
Spiralmesser HS 82 RG	für Hobelkopf HK 82 RG, HS-Rustikal-Ausführung grob, SB-verpackt	484519
Spiralmesser HS 82 RW	für Hobelkopf HK 82 RW, HS-Rustikal-Ausführung Welle, SB-verpackt	485332
⑥ Spiralmesser HW 65	HW-Ausführung für EHL 65, SB-verpackt	488503
⑦ Spänefangbeutel SB-HL	für HL 850, (ohne Absaug-Adapter), im Karton	484509
Absaugadapter AD-HL	für SB-HL, für Spänefangbeutel und Saugschlauch mit Muffe, Saugschlauchdurchmesser 32 mm, SB-verpackt	484507
Spänefangbeutel SB-EHL	für EHL 65, im Karton	488566
⑧ Stationär-Einrichtung SE-EHL	für EHL 65, für stationäres Abrichten und Falzen, schwenkbare Schutzhaube, Profilplatte mit Antirutschbelag, inklusive Schnitttiefen-Skala, im Karton	488524
Stationär-Einrichtung SE-HL	für HL 850, für stationäres Abrichten und Falzen, schwenkbare Schutzhaube, Profilplatte mit Antirutschbelag, inklusive Schnitttiefen-Skala, im Karton	485017
⑨ Winkelanschlag WA-HL	für HL 850 EB, zum Hobeln von Winkeln 0-45°, auch als Anschlag für Stationär-Einrichtung SE-HL, Anschlagfläche (Länge x Höhe) 350 x 75 mm, im Karton	485018
⑩ Schraubzwinde FSZ 120	Ganzstahlausführung, Spannweite 120 mm, Packungsinhalt 2 St., SB-verpackt	489570
⑪ Falztiefenanschlag FA-EHL	für EHL 65, für Falztiefen von 0-23 mm, SB-verpackt	488543
Falztiefenanschlag FA-HL	für HL 850, für Falztiefen von 0-30 mm, SB-verpackt	484512
⑫ Parallelanschlag PA-EHL	für EHL 65, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0-82 mm, SB-verpackt	488544
Parallelanschlag PA-HL	für HL 850, zur seitlichen Führung, einstellbar von 0-82 mm, SB-verpackt	484513
⑬ SYSTAINER T-LOC SYS-EHL	Systainer-Größe SYS 2 T-LOC	497673
SYSTAINER T-LOC SYS-HL	Systainer-Größe SYS 3 T-LOC	497679